



KANOMAX
The Ultimate Measurements

お客様各位

2022年7月15日
日本カノマックス株式会社
サービスセンター

「ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター Model 3886・3887」修理受付終了のお知らせ

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は弊社商品をご愛顧いただき誠にありがとうございます。この度、お客様に永らくご愛用いただいております「ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター Model 3886・3887」の修理受付を終了とさせていただきます。下記の通りご案内申し上げます。後継機種への切り替えのご検討をお願いいたします。

なお、修理受付終了後も、当面の間は、正常動作すると判断させていただいた器体の校正作業を実施させていただきますこと、同時にご案内申し上げます。

敬具

記

修理終了対象品：「ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター Model3886（5 粒径）」
「ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター Model3887（3 粒径）」

販売終了日：2017年8月末日

修理終了日：2022年8月末日

後継器種：「ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター Model3888（3 粒径）」
「ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター Model3889（6 粒径）」
「ハンドヘルドレーザーパーティクルカウンター Model3889-01（6 粒径）」

【修理終了対象品と後継器種との仕様比較】

新旧	修理終了対象品			後継器種
品名	ハンドヘルドパーティクルカウンター			
モデル番号	3886	3887	3888	3889/3889-01 ※1
画像				
粒径区分	0.3、0.5、1.0、 3.0、5.0 μm (5 粒径)	0.3、0.5、5.0μm (3 粒径)	0.3、0.5、5.0 μm (3 粒径)	0.3、0.5、1.0、3.0、 5.0、10.0μm(6 粒 径)
定格流量	2.83 L/min (0.1 CFM)			
通信機能	RS-232C/RS-485 (本体メニューで切り 替え)	RS-232C/RS-485 (本体メニューで切り 替え)	標準装備：USB 別売品(台座)：Ethernet、Wi-Fi、RS485	
データ	最大 500 データ	最大 8,000 データ	最大 10,000 個、CSV 形式	
表示言語	英語	英語	日本語、英語、中国語、スペイン語	
連続運転時間	約 3 時間	約 3 時間	5 時間(単純計測)	
外形寸法	115(W)×211(H) ×70(D) mm	111(W)×197(H) ×70(D) mm	100(W)×213(H)×55(D) mm	
質量	980 g (電池を含まない)	680 g (電池を含まない)	650 g (電池を含まない)	

※1 Model 3889-01 は別売品の温湿度プローブ Model0842 接続用コネクタが無いモデルです。
温湿度プローブはご使用になれませんのでご注意ください。

【お問い合わせ先】 日本カノマックス株式会社 サービスセンター
〒565-0805 大阪府吹田市清水 2-1
TEL：【フリーダイヤル】0120-981-959（受付時間：平日 8:45～17:15）
E-MAIL：service@kanomax.co.jp

以上、ご賢察のほどよろしくお願い申し上げます。